

双耳环支座 CRLNG-50

订货号: 161842

FESTO



数据表

特性	值
规格	50
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	281 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	电解抛光 高合金钢
轴承材料	聚合物