

# 法兰安装件 CRFNG-50

订货号: 161848

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	50
安装位置	可选
符合标准	ISO 15552 ( 先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	526 g
安装件材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢