

双耳环支座 CRLBN-20/25

订货号: 161863

FESTO



数据表

特性	值
规格	20/25
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	82 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金不锈钢
螺栓材料	高合金不锈钢
锁的材料	高合金不锈钢