



真空发生器 VADM-45

产品代号: 162500
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带集成的电磁阀用于真空的开关及
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.45 mm
宽度尺寸	10 mm
设计, 消声器	关闭的
装配位置	任意
排放器特性	高度真空
过滤等级	<= 40 µm
手控装置	推
集成功能	电控开关阀 过滤器
阀功能	关闭的
工作压力 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
工作压力	1.5 ... 8 bar 21.75 ... 116 psi
最大真空度	85 %
额定工作压力	0.6 MPa
额定工作气压	6 bar
额定工作压力 (psi)	87 psi
标称工作压力下供气时间	5.9 s
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
持续通电率	100 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	60 g
电连接	插头
安装类型	带通孔 具有内 (阴) 螺纹 可选
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 3	集成消声器
真空接口	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	镀镍黄铜
材料信息, 过滤器	PA
材料信息, 过滤器外壳	PC
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 消声器	PE POM
材料信息, 活塞	POM
材料信息, 发射器喷嘴	镀镍黄铜