


# 真空发生器 VADMI-300

订货号: 162511

FESTO



## 数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	3 mm
网格尺寸	22 mm
消声器设计	常闭
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度
过滤等级	40 µm
手控装置	按钮式
集成功能	电控喷射脉冲阀 节流 电控开关阀 过滤器 单向阀
阀功能	关闭
工作压力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
最大真空度	85 %
额定工作压力	0.6 MPa 87 psi
标称工作压力	6 bar
带喷射脉冲且在额定工作压力下的气源时间	0.2 s
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
持续通电率	100%
认证	c UL us - 认证 (OL)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	370 g
电气接口	插头

特性	值
安装方式	要么： 带通孔 通过内螺纹安装
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	集成式消声器
真空接口	G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	镀镍黄铜
过滤器材料	PA
过滤器外壳材料	PC
外壳材料	精制铝合金
消声器材料	PE POM
活塞材料	POM
发射器喷嘴材料	镀镍黄铜