


精细过滤器 LFMB-1/2-H-A

产品代号: 162818

FESTO

带 1 衲虑芯, 金属保护罩
将停止供货, 截至日期2008



技术参数

特性	值
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	1 µm
过滤器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自动
设计结构	纤维过滤器
差压显示	压力表
输入压力 1	0 ... 16 bar
标准额定流量	1,600 l/min
工作介质	过滤压缩空气, 过滤精度 5 衲
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	1.5 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m ³
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	牙铸锌
杯罩的材料信息	牙铸锌