



精细过滤器组合 LFMBA-1/2-H-A

产品代号: 162821

FESTO

首次过滤 1 衞, 二次过滤 0,01 衞, 带金属保护罩
将停止供货, 截至日期 2008



技术参数

特性	值
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	0.01 µm
过滤器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自动
设计结构	纤维过滤器
差压显示	压力表
输入压力 1	0 ... 16 bar
标准额定流量	800 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度 5 衞 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 5 衞
介质温度	1.5 ... 60 °C
残渣油的成分	0.01 mg/m ³
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,300 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	PA-加强
杯罩的材料信息	牙铸锌