


底座

PAML-CP-186-HP3-G14

产品代号: 1629300

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	186
额定直径 DN	54
系列	L
工作压力 MPa	0 ... 5 MPa
工作压力	0 ... 50 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	4,700 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 螺丝	不锈钢