

单向节流阀

GRLA-1/8-QS-6-RS-B



产品代号: 162965
 将被停止供应的产品

具有凸缘螺丝和锁紧螺母

将停止供货的产品，

供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手动
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	520 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	400 ... 550 l/min
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.2 ... 10 bar
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	600 ... 750 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	3.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
许用的驱动力矩, 调节螺丝	0.4 Nm
产品重量	25 g
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 滚花头	锻造铝合金
材料信息, 调节螺钉	黄铜
材料信息, 摆动接头	PBT-加强