


连接电缆 KVIA-10

产品代号: 163961

FESTO

用于模拟信号元件



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	≤ 250 V
许用的电流负载	1 A
防护等级	IP65
环境温度	-30 ... 80 °C
产品重量	567 g
电连接	直列式插头
电缆结构	6x0,25
电缆直径	8 mm
电缆长度	10 m
安装类型	带套筒螺母
外壳的材料信息	PBT
电缆护套的材料信息	PVC
卷曲接头的材料信息	青铜 镀银和镀金