


直角式插头插座

PEV-1/4-WD-LED-230

产品代号: 164275

FESTO

用于压力开关, 带 LED 指示.



技术参数

特性	值
符合标准	EN 175301-803
工作状态显示	黄色 LED 绿色 LED
安装类型	经过紧固
电缆出口	直角型
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	插头样式 A型基于标准 EN 175301-803
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	定位螺钉 M3
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
电气接口 2, 针脚/线的数量	5
电气接口 2, 占用的针脚/导线	5
工作电压范围 DC	140 ... 180 V
工作电压范围 AC	150 ... 230 V
40°C时的可接受电流负载	8 A
电缆螺纹连接	Pg11
许用的电缆直径	4.5 ... 11 mm
端子截面	0.25 ... 1.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
环境温度说明	Note derating
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA6 加强
壳体颜色	透明
材料信息, 电气触片	黄铜 镀镍 经过电镀