

标准气缸



ESN-1/2"-1/2"-P-B

产品代号: 164378

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 终端带弹性缓冲环.. 多种安装方式, 带或不带安装附件.

该产品只可从 Festo USA 订购



技术参数

特性	值
行程	0.5 "
活塞直径	1/2"
基于标准	ISO 6432
缓冲	P: elastische D 销pfungsringe/-platten beidseitig
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1.2 ... 10 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 进程	61 N
每 10 mm 行程的附加质量系数	64 g
气动连接	M16x1,5
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀