



止动气缸 STAF-32-20-P-A-K

产品代号: 164880
将被停止供应的产品

FESTO

带摆动杠杆和集成式法兰板。
该产品不可用于流质环境。该产品易于更改成双作用气缸。
将停止供货的产品，
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
行程	20 mm
活塞直径	32 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	垂直
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	带摆杆夹紧装置的活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
防止扭转/导向	导向杆
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
产品重量	750 g
安装类型	带通孔
气动连接	M5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息, 盖	铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 卷	POM