

L型快插式螺纹接头


QSL-3/8-16

产品代号: 164958

★ 核心产品范围

360°可旋转, 外螺纹, 带外六角。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	11 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 87 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.4 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 203 psi
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
额定紧固扭矩	15.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	74 g
安装类型	外六角A/F 22
气动连接, 气口 1	阳螺纹 R3/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 16 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀