


消声器

UC-QS-4H

产品代号: 165006

FESTO

用塑料制成



技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	1
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
相对于大气的流量	350 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	60 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
产品重量	0.5 g
气动连接	QS-4
材料信息, 消声器插件	PE
材料信息, 螺纹塞	PE
材料备注	符合 RoHS