

密封圈 OL-M16

产品代号: 165298

FESTO

无泄漏



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 16030
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 30 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-40 ... 100 °C
环境温度下手工紧固	是
额定紧固扭矩	30 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
材料备注	符合 RoHS