


连接电缆 KRP-1-24-5

产品代号: 165613
将被停止供应的产品

FESTO

连接插座，用于CPV阀岛上的继电器板，带电缆。
将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
装配位置	任意
产品重量	94 g
电连接	2针 直角式插头插座
工作电压范围 DC	≤ 26 V
工作电压范围 AC	≤ 20 V
许用的电流负载	1 A
电缆长度	5 m
电缆直径	3.5 mm
电缆结构	2x0,25
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息，电缆护套	PVC
材料信息，壳体	PUR
材料信息，电气触片	青铜