

压力表

MA-40-16-1/8-EN-CT

产品代号: 165866

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.
将淘汰的产品, 供货至 2010.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|------------------------------|
| 显示范围【bar】 | 0 ... 16 bar |
| 符合标准 | EN 837-1 |
| 压力表的额定尺寸 | 40 |
| 设计结构 | Bourdon-管压力表 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 工作介质 | 中性液体 中性气体 不含氧 不含乙酰基 |
| 工作压力 | 0 ... 16 bar |
| 可变负载系数 | 0.66 |
| 测量精度等级 | 2,5 |
| 防护等级 | IP43 |
| 介质温度 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 连接的位置 | 后侧中心 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 与介质接触的材料 | 黄铜 |
| 凸缘螺丝的材料信息 | 镀镍 黄铜 |
| 外壳的材料信息 | ABS |
| 观察窗的材料信息 | PS |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 60 g |