

螺旋型塑料气管

PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

产品代号: 165873

FESTO

聚酰胺, 带 2 个可旋转管接头和密封圈(不可用于食品工业).
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
工作长度	7.5 m
外径	7.8 mm
块长度	0.43 m
内径	6.2 mm
线圈直径	75 mm
绕线圈数	43
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 17.2 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-30 ... 80 °C
产品重量	260 g
气动连接	G1/4
颜色	蓝色
材料信息, 连接螺纹	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 防止扭结	钢 经过电镀
气管的材料信息	PA-P