


编码器电缆

NEBC-S1G9-K-2-N-S-S1G9

产品代号: 1680831

FESTO



技术参数

特性	值
防护等级	IP20
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 70 °C
环境温度	-40 ... 70 °C
电缆的最小弯折半径	51 mm
适合于导向链中继	是
电缆结构	已屏蔽 4x(2 x 0,14 mm ²)
电缆长度	2 m
材料备注	符合 RoHS
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)