


球阀

VZBA-3/8"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

产品代号: 1686632

FESTO

两位两通, 法兰孔样式F0304, 螺纹EN 10226-1.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|---|
| 设计结构 | 2-换向球阀 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | Rp3/8 |
| 切换位置指示器 | 槽的方向 = 流动方向 |
| 法兰孔的样式 | F03 F04 |
| 内径 | 12 mm |
| 额定直径 DN | 10 |
| 阀功能 | 2/2 |
| 手控装置 | 无 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 过程阀的额定压力 | 63 |
| 驱动扭矩 | 6 Nm |
| 基于标准 | DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211 |
| 介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 其它介质视要求而定 |
| 介质温度 | -10 ... 200 °C |
| 流量 Kv | 10 m ³ /h |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 外壳的材料编号 | 1.4408 |
| 材料信息, 密封 | PTFE PTFE 经过加强 |
| 材料信息, 球 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 球体的材料编号 | 1.4408 |
| 材料信息, 轴 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 主轴的材料编号 | 1.4401 |
| 产品重量 | 650 g |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 强腐蚀影响 |