


球阀

VZBA-2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T

产品代号: 1686646

FESTO

两位三通, 法兰孔样式F0507, 螺纹EN 10226-1.



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp2
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F05 F07
内径	50 mm
额定直径 DN	50
阀功能	2/2
手控装置	无
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
驱动扭矩	44 Nm
基于标准	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 其它介质视要求而定
介质温度	-10 ... 200 °C
流量 Kv	275 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 密封	PTFE PTFE 经过加强
材料信息, 球	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4408
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	4,550 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响