


# 球阀 VZBA-3<sup>1/4</sup>-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

订货号: 1686651

FESTO



## 数据表

| 特性    | 值     |
|-------|-------|
| 结构特点  | 两通型球阀 |
| 驱动方式  | 机械    |
| 密封原理  | 软密封   |
| 安装位置  | 可选    |
| 安装方式  | 管式安装  |
| 过程阀连接 | Rp3   |

| 特性                    | 值   |
|-----------------------|---|
| 开关位置指示器               | 插槽方向 = 流向   |
| 法兰孔型                  | F07<br>F10  |
| 内径                    | 80 mm   |
| 公称通径 DN               | 80  |
| 阀功能                   | 2/2   |
| 手控装置                  | 无   |
| 流向                    | 可逆  |
| 标称压力 PN               | 63  |
| 驱动扭矩                  | 112 Nm  |
| 基于标准                  | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                   |
| 中等                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:--]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 介质温度                  | -10 °C...200 °C   |
| 流量 Kv                 | 905 m³/h  |
| 材料说明                  | RoHS 合规   |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 区域 III  |
| 外壳材料                  | 高合金不锈钢  |
| 外壳物料编号                | 1.4408  |
| 密封件材料                 | PTFE<br>加强型聚四氟乙烯  |
| 滚珠材料                  | 高合金不锈钢  |
| 滚珠的物料编号               | 1.4408  |
| 轴材料                   | 高合金不锈钢  |
| 编号轴材料                 | 1.4401  |
| 产品重量                  | 13950 g   |
| CE 认证 ( 见合格声明 )       | 符合欧盟压力设备指令  |
| CE 标记 ( 见合格声明 )       | 符合英国压力设备法规  |
| 防爆                    | 区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX)                  |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 3 - 高耐腐蚀能力  |