


球阀

VZBA-3/8"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

产品代号: 1686662

FESTO

两位三通, 法兰孔样式F0304, 焊接式末端.



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	焊接的端部/焊接的端部
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F03 F04
内径	12 mm
额定直径 DN	10
阀功能	2/2
手控装置	无
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	63
驱动扭矩	6 Nm
基于标准	DIN 3202-S13 ISO 5211
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 其它介质视要求而定
介质温度	-10 ... 200 °C
流量 Kv	10 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 密封	PTFE PTFE 经过加强
材料信息, 球	高合金钢, 耐腐蚀
球体的材料编号	1.4408
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	650 g
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响