


电磁线圈

MSN1W-24AC/12DC

产品代号: 170152

FESTO

用于交流电压, 不带插座.



技术参数

特性	值
装配位置	任意
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, 提起功耗 7.5 VA, 保持功耗 5 VA 24 V AC: 60 Hz, 提起功耗 5 VA, 保持功耗 3.7 VA
许用压力波动	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	80 g
电连接	3针 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 卡入 符合DIN EN 175301-803
安装类型	夹紧 带固定夹
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	钢
材料信息, 绕组	铜