


# 电源供给

## SPC200-PWR-AIF

产品代号: 170175

FESTO

带电源和伺服接口



### 技术参数

特性	值
最大电流消耗, 负载	5 A
最大电流消耗, 逻辑信号	4 A
额定工作电压 DC	24 V
针对逻辑电源的断电缓冲	10 ms
残余纹波	2 %
典型的电流消耗, 插入式模块	100 mA
许用压力波动	-5 % / +25 %
产品重量	82 g
电气连接, 工作电源	端子条 3针
电接口, AIF OUT	5针
性能特点, 定位轴连接	2 根气动轴 最大16 个数字量输入 最大16 个数字量输出
安装空间	1