

连接电缆 KSPC-AIF-1-WD-5

产品代号: 170236

FESTO

用于控制器的蝶接口



技术参数

特性	值
工作电压范围 AC	<= 60 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP20
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 70 °C
产品重量	266 g
电接口 1	直角式插座, M9, 5-针, 已屏蔽
电接口 2	插座条 5-针
电缆结构	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
电缆直径	5.5 mm
电缆长度	5 m
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	淡灰色
锁紧螺母的材料信息	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA-加强 PBT TPE-U(PUR)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
卷曲接头的材料信息	镀金青铜 铜合金, 镀锡