

伺服定位控制器 SPC200/P03

产品代号: 170523

FESTO

用于 1 至 4 轴气动伺服定位系统。



技术参数

特性	值
设备设置	基本单元, 适合 4 个插入式模块 电源 串接口 数字 I/O 控制单元 Subcontroller
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
持续抗冲击强度, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 82 部分	按照严格等级 2 进行测试
相对空气湿度	0 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP20 to IEC 60529
振动阻尼, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 6 部分	按照严格等级 1 进行测试
环境温度	-5 ... 50 °C