


插头插座 MSSD-C-4P

产品代号: 171157

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	22 g
电连接	3针 直角式插头插座 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803 矩行结构, MSC 矩行结构, MSN1
电缆螺纹连接	Pg9
电缆直径	6 ... 8 mm
导体的额定截面	<= 1.5 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的
壳体颜色	黑色