

T形转接器 FB-TA-M12-5POL

订货号: 171175

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
产品重量	59 g
电气接口	5 针 M12x1/M12x1 插头/插座
工作电压范围 DC	10 V...30 V
允许的电流负载	4 A
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L