


# 伺服定位控制器接口器 SPC-AIF-SUP-24DC

产品代号: 171182

FESTO

用于伺服控制接口。



## 技术参数

特性	值
最大电流消耗	3 A
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	-5 % / +25 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
持续抗冲击强度, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第2 - 82部分	按照严格等级 2 进行测试
防护等级	IP65 to IEC 60529
振动阻尼, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 6 部分	按照严格等级 2 进行测试
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	150 g
电气连接, 负载电源	插头 圆形设计 M12x1 5针
电接口, AIF IN	插头 圆形设计 M9 5针
电接口, AIF OUT	插头插座 圆形设计 M9 5针
电缆长度	0.2 m