



圆形气缸 DSAG-20- -PPV-A

产品代号: 171731
将被停止供应的产品

端盖带有螺纹突起
将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

典型表现



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------------------------|---|
| 行程 | 1 ... 320 mm |
| 活塞直径 | 20 mm |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 缓冲长度 | 17 mm |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回 | 158.3 N |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出 | 188.5 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 79 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 3.9 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 138 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 7.2 g |
| 气动连接 | M20x1,5 |
| 材料信息, 盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 密封 | NBR TPE-U(PU) |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |