


圆形气缸

DSAA-25- -P

产品代号: 171812

FESTO

端盖，采用轴向气源接入方式
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



典型表现



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 行程 | 1 ... 500 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力，回复行程 | 247.4 N |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 294.5 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 141 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 11.1 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 212 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 6.2 g |
| 气动连接 | G1/8 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |