


# 吸盘 VAS-10-M5-SI

产品代号: 173442

FESTO

密封圈, 未包含在供货范围内.  
将要停止供货的型号。供货至 2012年。



## 技术参数

| 特性          | 值                            |
|-------------|------------------------------|
| 额定尺寸        | 2 mm                         |
| 吸盘直径        | 10 mm                        |
| 有效的吸气直径     | 8 mm                         |
| 设计结构        | 真空接口位于顶部<br>圆形, 标准           |
| 工作介质        | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 环境温度        | -40 ... 200 °C               |
| 70%真空时的起步阻力 | 4.5 N                        |
| 产品重量        | 3 g                          |
| 安装螺纹        | M5                           |
| 吸盘安装件       | M5                           |
| 真空接口        | M5                           |
| 肖氏硬度        | 60 +/- 5                     |
| 凸缘螺丝的材料信息   | 锻造铝合金                        |
| 材料备注        | 含有PWIS 物质                    |
| 吸盘的材料信息     | VMQ (硅)                      |