

# 减压阀

## LR-3/8-D-7-MINI-NPT


产品代号: 173654

传统型 - 不用于新项目

带压力表, 许用气压 7 bar.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
气动连接, 气口 1	3/8 NPT
气动连接, 气口 2	3/8 NPT
材料备注	符合 RoHS