

过滤器

LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT

产品代号: 173702

传统型 - 不用于新项目

FESTO

过滤精度 5 µm, 带保护罩和手动排水阀。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
装配位置	垂直
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	手控装置, 按钮方式
冷凝物最大容积	80 cm ³
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	0 ... 16 bar
标准额定流量	3,600 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接, 气口 1	3/4 NPT
气动连接, 气口 2	3/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC