


精细过滤器组合 LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT

订货号: 173750

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直
过滤等级	0.01 µm
过滤效率	99.9999 %
冷凝水排放装置	手控装置, 非锁定式
保护罩	金属保护罩
工作压力	1 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性气体
介质温度	1.5 °C...60 °C
残余含油量	0.01 mg/m ³
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 2	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC