

# 气源处理单元

## FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT


产品代号: 173858

传统型 - 不用于新项目

FESTO

过滤调压阀-油雾器组合,最高输出压力7 bar,过滤精度40 µm,带金属保护罩,带手动排水阀。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,可以找到最新的替代产品



### 技术参数

特性	值
尺寸	Midi型
装配位置	垂直
冷凝水排放	手控装置, 按钮方式
过滤等级	40 µm
工作压力	1 ... 16 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
标准额定流量	2,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口的空气纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,440 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接, 气口 1	3/8 NPT
气动连接, 气口 2	3/8 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC