



# 分支模块 FRM-3/4-D-MIDI-NPT

产品代号: 173929  
传统型 - 不用于新项目

带 4 个接口的气路板  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品

FESTO



## 技术参数

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 装配位置                | 任意                                   |
| 设计结构                | 分支模块                                 |
| 工作压力                | 0 ... 16 bar                         |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 8,800 l/min                          |
| 工作介质                | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等腐蚀影响                           |
| PWIS 符合性            | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 储藏温度                | -10 ... 60 °C                        |
| 输出空气的纯净度            | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性气体 |
| 介质温度                | -10 ... 60 °C                        |
| 环境温度                | -10 ... 60 °C                        |
| 产品重量                | 472 g                                |
| 气动连接, 气口 1          | 3/4 NPT                              |
| 气动连接, 气口 2          | 3/4 NPT                              |
| 气动连接, 气口 3          | G1/2                                 |
| 气动连接, 气口 4          | G1/4                                 |
| 材料备注                | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 壳体            | 压铸铝                                  |