



分支模块 FRM-H-3/4-D-MAXI-NPT

产品代号: 173938
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带 4 个接口的气路板
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 分支模块 |
| 工作压力 | 0.25 ... 16 bar |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 13,500 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 666 g |
| 气动连接, 气口 1 | 3/4 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 3/4 NPT |
| 气动连接, 气口 3 | G3/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 |