


阀岛 CPA14-VI

产品代号: 174001

FESTO

阀岛 CPA, 网格尺寸 14 mm。
将要停止供货的型号。供货至 2013年。



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 2x3/2 常开/常闭, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	600 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	AS-Interface 单独连接 现场总线 多针插头
阀位的最大数量	22
压力区的最大数目	11
电气 I/O 系统	是
环境温度	-5 ... 50 °C
宽度	14 mm
防护等级	IP65
授权	C-Tick
宽度尺寸	14 mm
驱动类型	电气的
阀岛型号	12
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
切换位置指示器	LED
先导压力	3 ... 8 bar
额定工作电压 DC	24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C