

# 脚架安装件 HNC-125

订货号: 174375

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	125
基于标准	ISO 15552 ( 之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	1902 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢 镀锌
螺钉材料	钢 镀锌