


双耳环安装件 SNCL-32

订货号: 174404

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 规格 | 32 |
| 基于标准 | ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -40 °C...90 °C |
| 产品重量 | 71 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装件材料 | 压铸铝 |
| 轴承材料 | 聚合物 |
| 螺钉材料 | 钢 镀锌 |