


带电缆插头插座 KMEB-2-24-2,5-LED

产品代号: 174844

FESTO

预制单元, 用于 VUVB, MEBH, MOEBH 阀和N2 电磁线圈.



技术参数

特性	值
切换位置指示器	LED
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	200 g
电连接	4针 直角式插头插座 插头样式 C 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
额定工作电压 DC	24 V
防护性接地	已可供应
电缆长度	2.5 m
电缆直径	6.2 mm
电缆结构	3x0,75
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
材料信息, 壳体	PA POM
材料信息, 电气触片	青铜