


# 节流阀 GRGO-M3-QS-3

产品代号: 175045  
将被停止供应的产品

作用于双流动方向. 带 QS 型管接头  
将停止供货的产品,  
供货至2018. 请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀功能	节流功能
气动连接, 气口 1	M3
气动连接, 气口 2	QS-3
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	41 l/min
工作压力	0 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
节流方向上的标准额定流量 : 6 -> 0 bar	95 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	14 g
Material of threaded plug	黄铜
材料备注	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黄铜
Material swivel fitting	牙铸锌