

单向节流阀 GRGZ-M3-QS-3



产品代号: 175046
将被停止供应的产品

进气节流阀, 带 QS 型管接头.

将停止供货的产品,

供货至2018. 请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	QS-3
气动连接, 气口 2	M3
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	41 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	27 ... 44 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	95 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	14 g
Material of threaded plug	黄铜 镀镍
材料备注	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黄铜
Material swivel fitting	牙铸锌