



# 节流阀

## GRLO-M5-QS-4-LF-C

产品代号: 175057

FESTO

无单向功能,带转动接头.



### 技术参数

| 特性   | 值                                       |
|--|---|
| 阀功能  | 节流功能                                    |
| 气动连接, 气口 1                                   | M5                                      |
| 气动连接, 气口 2                                   | QS-4                                    |
| 调节元件   | 开槽头螺丝                                   |
| 安装类型   | 具有螺纹的                                   |
| 节流方向上的标准额定流量                                 | 40 l/min                                |
| 工作压力   | 0 ... 10 bar                            |
| 环境温度   | -10 ... 60 °C                           |
| 装配位置   | 任意                                      |
| 流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 80 l/min                                |
| 工作介质   | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明                                 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性                                     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介质温度   | -10 ... 60 °C                           |
| 最大紧固扭矩                                       | 1.5 Nm                                  |
| 产品重量   | 9 g                                     |
| 材料信息, 螺纹塞                                    | 黄铜                                      |
| 材料备注   | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 密封                                     | NBR                                     |
| 材料信息, 释放环                                    | POM                                     |
| 材料信息, 调节螺钉                                   | 黄铜                                      |
| 材料信息, 摆动接头                                   | 牙铸锌                                     |