



压力开关

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

产品代号: 175252

FESTO

在调定的气压达到时切断或接通电流通路. 切换气压可调. 不带插头.



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
工作压力	1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-30 ... 100 °C
切换元件功能	转换开关
最大切换频率	3 Hz
最大开关输出电压, AC	250 V
最大的转换输出电压 DC	250 V
最大输出电流	4,000 mA
电连接	4针 插头
安装类型	具有螺纹的
装配位置	任意
气动连接	G1/4
产品重量	900 g
材料信息, 壳体	PA66-GF30 钢, 镀锌
材料信息, 膜片	NBR
临界值的范围	1 ... 10 bar
防护等级	IP65
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L