


输入模块

CP-E16-M12X2-5POL

产品代号: 175561

FESTO

带 16 个输入口



技术参数

特性	值
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX 类气体	II 3G
ATEX 类粉尘	II 3D
EU 以外的防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
燃爆防护型气体	Ex ec IIC T5 Gc X
燃爆防护型粉尘	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C