


连接电缆

KMP1-02-II-4-10

产品代号: 175655
将被停止供应的产品

FESTO

用于IIMP-02型阀岛, 经过完全装配, 可配置4个阀位, 长度为10 m
将停止供货的产品,
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 AC	≤ 300 V
工作电压范围 DC	≤ 250 V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
产品重量	3,676 g
电连接	25针 插头插座
电缆结构	25 x 0,75 mm ²
电缆直径	13 mm
电缆长度	10 m
安装类型	带夹紧带
外壳的材料信息	压铸轻型合金
电缆护套的材料信息	PE
卷曲接头的材料信息	铜合金 镀银